

1005138 - Set d'otoscope K180 F.O. avec poignée et étui souple - 2,5V - halogène - 1 pc



Déscription

Set d'otoscopes K180 avec éclairage à fibre optique en polycarbonate léger et robuste, résistant au chocs. L'otoscope K180 est éclairé par un éclairage halogène au xénon. Garantit un fonctionnement sûr et hygiénique pour tester pneumatiquement, par exemple, le tympan grâce à un port d'insufflation intégré. L'otoscope offre une haute résolution grâce à une fenêtre de visualisation en acrylique.

Spécifications

Marque	Heine
Inclus dans le produit	Tête d'otoscope K180 FO - 2,5V - halogène; poignée non rechargeable exclusive piles; 4 spéculums réutilisables 2,4 - 3 - 4 - 5 mm; étui souple
Agrandissement	3 x
Catégorie otoscopes	Set d'otoscope
Illumination	Halogène
Poignée otoscope	Poignée non rechargeable
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille set d'otoscope	Taille standard
Type d'emballage	Pièce
Voltage	2,5 V