

1001678 - Tête d'otoscope Beta 200 F.O. - 3,5V - halogène - 1 pc



Déscription

L'otoscope Beta 200 fournit les images les plus nettes, une reproduction parfaite des couleurs et une clarté en XHL, composé d'un boîtier entièrement métallique et de lentilles résistantes aux rayures qui garantissent une utilisation à vie sans entretien. Avec un grossissement jusqu'à 3 fois, la fenêtre de visualisation en verre multicouche fournit des images haute résolution et sans distorsion.

Spécifications

Marque	Heine
Compatible avec	Toutes les sources de lumière Heine 3,5V
Inclus dans le produit	4 spéculums réutilisables : 2,5 - 3 - 4 - 5 mm; ampoule Heine X-002.88.078
Agrandissement	3 x
Catégorie otoscopes	Tête d'otoscope
Illumination	Halogène
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Voltage	3,5 V