

1541290 - Set d'otoscope K180 F.O. - USB poignée et étui souple - 3,5V - halogène - 1 pc



Déscription

Otoscope à fibre optique en polycarbonate léger et résistant aux chocs. Avec un éclairage à fibre optique et une vue dégagée sur le conduit auditif et le tympan, l'otoscope est résistant aux chocs. La technologie XHL Xenon Halogen fournit une lumière blanche très brillante. Avec une fenêtre de visualisation avec un grossissement 3x qui fournit une image nette.

Spécifications

Marque	Heine
Taxe Bepat	0.06 EUR
Inclus dans le produit	Tête d'otoscope K180 FO - 3,5V - halogène; poignée BETA4 USB avec batterie rechargeable - 3,5V; câbleUSB et transformateur enfichable; 4 spéculumsréutilisables 2,4 - 3 - 4 - 5 mm; étui souple
sku	1541290
Agrandissement	3 x
Catégorie otoscopes	Set d'otoscope
Illumination	Halogène
Poignée otoscope	Poignée rechargeable
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille set d'otoscope	Taille standard
Type d'emballage	Pièce
Voltage	3,5 V