

## 1541290 - Set d'otoscope K180 F.O. - USB poignée et étui souple - 3,5V - halogène - 1 pc



### Déscription

Otoscope à fibre optique en polycarbonate léger et résistant aux chocs. Avec un éclairage à fibre optique et une vue dégagée sur le conduit auditif et le tympan, l'otoscope est résistant aux chocs. La technologie XHL Xenon Halogen fournit une lumière blanche très brillante. Avec une fenêtre de visualisation avec un grossissement 3x qui fournit une image nette.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Heine
<b>Taxe Bepat</b>	0.06 EUR
<b>Inclus dans le produit</b>	Tête d'otoscope K180 FO - 3,5V - halogène; poignée BETA4 USB avec batterie rechargeable - 3,5V; câbleUSB et transformateur enfichable; 4 spéculumsréutilisables 2,4 - 3 - 4 - 5 mm; étui souple
<b>Agrandissement</b>	3 x
<b>Catégorie otoscopes</b>	Set d'otoscope
<b>Illumination</b>	Halogène
<b>Poignée otoscope</b>	Poignée rechargeable
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille set d'otoscope</b>	Taille standard
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Voltage</b>	3,5 V