

**1543480 - HK 125 coussin chauffant 60x40cm - 6 positions - 100 W
- 1 pc**



Déscription

Coussin chauffant extra large avec un matériau très doux en polaire respirant. Avec un contrôleur LED, 6 réglages de température et un système de sécurité Beurer (BSS). le coussin s'éteint automatiquement au bout de 90 minutes et possède un lien qui peut être retiré pour pouvoir être lavé en machine jusqu'à 30°.

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 40 cm, L 60 cm
SKU leverancier	27413
Puissance	100 W
Code CNK	CNK 3059-086
Lavable en machine	Oui
Respirant	Oui
Chauffage rapide	Oui
Housse incluse	Oui
Housse lavable en machine	Oui
Système de sécurité	Oui
Niveaux de température	6
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1543480
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce