

**1543480 - HK 125 coussin chauffant 60x40cm - 6 positions - 100 W  
- 1 pc**



## Déscription

Coussin chauffant extra large avec un matériau très doux en polaire respirant. Avec un contrôleur LED, 6 réglages de température et un système de sécurité Beurer (BSS). le coussin s'éteint automatiquement au bout de 90 minutes et possède un lien qui peut être retiré pour pouvoir être lavé en machine jusqu'à 30°.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 40 cm, L 60 cm
<b>SKU leverancier</b>	27413
<b>Puissance</b>	100 W
<b>Code CNK</b>	CNK 3059-086
<b>Lavable en machine</b>	Oui
<b>Respirant</b>	Oui
<b>Chauffage rapide</b>	Oui
<b>Housse incluse</b>	Oui
<b>Housse lavable en machine</b>	Oui
<b>Système de sécurité</b>	Oui
<b>Niveaux de température</b>	6
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce