

## 1543519 - LB 88 humidificateur d'air à ultrason dual technology - 1 pc



### Déscription

L'air du chauffage ne doit pas être trop sec : cet humidificateur d'air avec technologie d'humidification par ultrasons vous assure une humidité relative optimale. Avec le chauffage de l'eau, il y a 3 niveaux, l'humidificateur est également très silencieux. Il s'éteint automatiquement avec une fonction d'affichage, comprenant 15 pads anticalcaires pour éviter une calcification rapide. Et 15 tampons aromatiques à utiliser avec des huiles aromatiques et une brosse de nettoyage.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 19.5 cm, H 28 cm, L 29.5 cm
<b>SKU leverancier</b>	68116
<b>Puissance</b>	280 W
<b>Taille réservoir</b>	6 L
<b>Puissance d'humidification</b>	550 milliliter per hour
<b>Réservoir d'eau amovible</b>	Oui
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce