

## 1541186 - Otoscoopkop Beta 200 F.O. - 3,5V - LED - 1 st



### Beschrijving

Otoscoop Beta 200 geeft de scherpste beelden, perfecte kleurweergave en helderheid in XHL, vervaardigd uit een volledig metalen behuizing en krasbestendige glazen die een levenslang onderhoudsvrij gebruik garanderen. Met een vergroting tot 3 keer, het multi-gecoate glazen kijkvenster biedt een hoge resolutie en vervormingsvrije beelden.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Heine
<b>Compatibel met</b>	Alle Heine 3,5V stroombronnen
<b>Inclusief bij het product</b>	4 herbruikbare specula: 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
<b>Categorie otoscopen</b>	Otoscoopkop
<b>Vergroting</b>	3 x
<b>Verlichting</b>	LED
<b>Voltage</b>	3,5 V
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk